

Garant

Freză cu cap sferic, cu (diamant policristalin) PKD, cu răcire interioară frezare dreaptă, PKD, Ø e8 DC: 16 mm



Date comandă

Numărul de comandă	209655 16
GTIN	4045197513373
Clasa articolului	11Y

Descriere

Execuție:

Freză cu diamant policristalin PKD ultraperformantă pentru **cele mai ridicate cerințe în ceea ce privește rata de îndepărtare a materialului** la prelucrarea **GRP, CRP și a grafitului.**

Dantură dreaptă pentru utilizare neutră.

Număr de dinți Z: 2

Număr de dinți Z: 2

Lungimea tăișului L_c : 10 mm

Lungime activă L_1 incl. degajare: 35 mm

Ø de degajare D_1 : 15 mm

Lungimea totală L: 125 mm

Ø cozii D_s : 16 mm

Descriere tehnică

Lungime activă L_1 incl. degajare	35 mm
Ø de degajare D_1	15 mm
Avans f_z pentru frezare prin copiere în grafit	0,15 mm
Ø tăișului D_c	16 mm
Avans f_z pentru frezare prin copiere în GRP CRP	0,1 mm
Avans f_z pentru frezare laterală în grafit	0,11 mm
Număr de dinți Z	2
Avans f_z pentru frezare laterală în GRP CRP	0,07 mm

Ø cozii D_s	16 mm
Lungimea totală L	125 mm
Lungimea tăişului L_c	10 mm
Rază R	8 mm
Strat de acoperire	PKD
Materialul sculei	PKD
Standard	Normă de fabricație
Toleranță Ø nominal	e8
Direcția de aşchiere	Orizontal, înclinat și vertical
Lățime de atac a_e la operația de frezare	0,05×D la frezare prin copiere
Lățime de atac a_e la operația de frezare	0,2×D la frezare laterală
Coadă tip	DIN 6535 HA cu h6
Răcire interioară	da
Inel colorat	negru
Tip produs	Freză cu cap sferic

Servicii

Secțiunea șlefuită a cozii cu funcție de siguranță pentru mandrină cu strângere rapidă – fretare Ø cozii sculei 16 mm	SZ2025 16
Coadă Tip HB	129100 HB