

Garant

Freze cu cap sferic, cu (diamant policristalin) PKD, cu răcire interioară frezare dreaptă, PKD, Ø e8 DC: 4 mm



Date comandă

Numărul de comandă	209655 4
GTIN	4045197513311
Clasa articolului	11Y

Descriere

Execuție:

Freză cu diamant policristalin PKD ultraperformantă pentru **cele mai ridicate cerințe în ceea ce privește rata de îndepărtare a materialului** la prelucrarea **GRP, CRP** și a **grafitului**.

Dantură dreaptă pentru utilizare neutră.

Număr de dinți Z: 2

Număr de dinți Z: 2

Lungimea tăișului L_c : 2,5 mm

Lungime activă L_1 incl. degajare: 15 mm

Ø de degajare D_1 : 3,8 mm

Lungimea totală L: 60 mm

Ø cozii D_s : 6 mm

Descriere tehnică

Avans f_z pentru frezare laterală în GRP CRP	0,03 mm
Număr de dinți Z	2
Ø de degajare D_1	3,8 mm
Ø tăișului D_c	4 mm
Avans f_z pentru frezare prin copiere în GRP CRP	0,05 mm
Avans f_z pentru frezare prin copiere în grafit	0,1 mm
Avans f_z pentru frezare laterală în grafit	0,06 mm
Lungime activă L_1 incl. degajare	15 mm

Ø cozii D _s	6 mm
Lungimea totală L	60 mm
Lungimea tăişului L _c	2,5 mm
Rază R	2 mm
Strat de acoperire	PKD
Materialul sculei	PKD
Standard	Normă de fabricație
Toleranță Ø nominal	e8
Direcția de aşchiere	Orizontal, înclinat și vertical
Lățime de atac a _e la operația de frezare	0,05×D la frezare prin copiere
Lățime de atac a _e la operația de frezare	0,2×D la frezare laterală
Coadă tip	DIN 6535 HA cu h6
Răcire interioară	da
Inel colorat	negru
Tip produs	Freză cu cap sferic

Servicii

Coadă Tip HB	129100 HB
--------------	-----------