



KOMET® Cap de alezat B301, Ø Dmin: 158 mm



Date comandă

Numărul de comandă	238301 158
GTIN	4047109005785
Clasa articolului	24B

Descriere

Execuție:

Cu prindere ABS® B301 pentru fixarea suporturilor pentru plăcuțe cu reglaj fin tip M302.

Precizia de poziționare este de 0,002 mm pe Ø prin vernier. Alimentare centrală cu lichid de răcire până la tăiș.

Aplicație:

Pentru prelucrarea alezajelor de Ø29,5 până la 199 mm.

Pentru setări de mare precizie, suportul plăcuței se poate face după montare pe mașină.

Notă:

Vă rugăm să comandați separat plăcuța cu ajustare fină Cod 238310 (M302) și plăcuțele amovibile (consultați Grupa 26).

Răcire interioară: da

Intervalul valorilor de prelucrat: 158 - 179 mm

Lungime activă L₁: 90 mm

Ø cozii ABS® D_s: 100

Utilizare: 238310 70

Set de șuruburi de fixare: 249900 SW10

Descriere tehnică

Ø cozii ABS® D _s	100
Intervalul valorilor de prelucrat	158 - 179 mm
Utilizare	238310 70

Ø minim D_{\min}	158
Lungime activă L_1	90 mm
Set de șuruburi de fixare	249900 SW10
Coadă tip	ABS
Utilizare găurire	Găurire transversală
Utilizare găurire	Scurgere oblică
Utilizare găurire	găurire oblică
Răcire interioară	da
Tip produs	Sculă de alezat

Accesorii

KOMET® Plăcuță cu ajustare fină M302 Tip 70	238310 70
Set de șuruburi de fixare DIN 913 10 buc. Acționare SW10	249900 SW10