


HOLEX**Perie rotundă Sârmă de oțel 0,50 mm, Ø periei D1×Ø găurii d1 / filet M:
178X22mm****Date comandă**

Numărul de comandă	GG5712 178X22
GTIN	4067263136514
Clasa articolului	GGN

Descriere**Execuție:**

Perie rotundă dreaptă, cu sârmă netedă de 0,50 mm, **răsucită** și presată adânc în corpul de oțel. **Pe polizoare sau mașini de găurit manuale pentru prelucrarea suprafețelor ca de exemplu îndepărtarea ruginii, a arsurilor, curățare.**

Corespunde cu cod 571203.

Aplicație:

Pentru lucrări de periere dificile, precum decaparea, îndepărtarea ruginii, evacuarea zgurii, înăsprirea, curățarea pieselor de metal, dar și pentru curățarea scândurilor de cofraj.

Răsucită spre stânga, se evită în mod sigur desprinderea timpurie.

Descriere tehnică

Grosimea perilor	0,5 mm
Lățimea garniturii L ₁	14 mm
Ø periei D ₁	178 mm
Lungimea de acoperire realizată de peri H ₁	38 mm
Număr de cozi răsucite	38
Turație maximă	12500 min ⁻¹
Ø găurii d ₁	22 mm

Material garnitură	Sârmă de oțel
Tip produs	Perie rotundă

Accesorii

Perie rotundă Sârmă din oțel 0,50 mm Ø periei D1×Ø găurii d1 / filet M 178X22 mm	571203 178X22
--	---------------