

Garant**amestec pentru etanșare 6GP48, Cuprins: 50ml****Date comandă**

Numărul de comandă	GG8070 50
GTIN	4067263137313
Clasa articolului	00N

Descriere**Execuție:**

La tehnica ce fabricare prin îmbinare, sunt îmbinate două sau mai multe piese. La utilizarea adezivului se folosește întreaga suprafață de îmbinare pentru o îmbinare fixă. Sunt facilitate o transmisie ridicată și solicitări dinamice (rezistență ridicată la forfecare).

Tip **6GP48**. Produs rezistent la căldură, care se întărește rapid, pentru fixarea îmbinărilor cilindrice de trecere. Pentru fixarea cămășilor de cilindru în blocurile motoare. Adecvat și pentru fixarea lagărelor în cuptoarele de încălzire.

Caracteristică:

Conținut: 3 buc.

Notă:

Materialul de prelucrat trebuie curățat în prealabil cu substanța de curățat Cod 088004.

Descriere tehnică

Cantitate de umplere	50 ml
Joc maxim	0,2 mm
Clasă de rezistență	rezistență superioară

recomandat pentru material	Metal
Moment de rupere minim	40 Nm
Temperatură de depozitare	5 - 23 °C
Bază chimică	metacrilat
Pentru mărimea de filet M până la	M20
Serie	GreenPlus
recomandat pentru domeniu de utilizare	Material pentru etanșarea fileturilor
recomandat pentru domeniu de utilizare	amestec pentru etanșare
Rezistența la funcționare conform	3 - 6 h
Intervalul de temperatură	-55 - 180 °C
Caracteristici	cu întărire rapidă
Caracteristici	fluorescent la radiație UV
Culoarea	verde
Durabilitatea	GARANT GreenPlus
Forma	lichid
Densitate	1,1 g/cm ³
Valabilitate de la data producției	24 lună
Vâscozitate dinamică	400 - 700 mPas
Rezistența manuală după	5 - 15 min
Punct de aprindere	100 °C
Tip produs	Produs de etanșare

Accesorii

amestec pentru etanșare6GP48 Conținut 50 ml

088070 50