

Garant**Cap de frezat frontal la 45°, cu alezaj, Ø D / Număr de dinți Z: 50/4mm****Date comandă**

Numărul de comandă	213890 50/4
GTIN	4045197666529
Clasa articolului	210

Descriere**Execuție:**

Cap de frezat frontal la 45° cu plăcuțe dispuse inegal pentru o funcționare silențioasă. Locașul de prindere al plăcuțelor asigură o poziționare precisă și o fixare rigidă cu portplăcuțe din carbură.

Descriere tehnică

Ø orificiu prindere	22 mm
Șurub de fixare pentru plăcuțe amovibile	219862 (25IP; 6 Nm)
Ø tăișului D_c	50 mm
Plăcuță amovibilă compatibilă	SE.. 1203..
Lungimea totală L_{ges}	48 mm
Portplăcuță	219860
Ø exterior maxim D_{max}	63 mm
Șurub de strângere pentru portplăcuță	219861 (TX8)

Număr de dinți Z	4
Tip de coadă	cu alezaj
Unghi de reglare κ	45 grad
Împărțirea tăișului	inegal
Răcire interioară	da
Schimbare sculă	PowerCard
Tip produs	Freză frontală

Accesorii

Șurub de strângere	219862
Portplăcuță din carbură	219860
Șurub de strângere	219861