

Garant**ONMU 05T6 ANER, HB7520, Tip: UNI****Date comandă**

Numărul de comandă	213438 UNI
GTIN	4045197605962
Clasa articolului	21A

Descriere**Execuție:**

Pe ambele părți cu 2x8 tășuri.

Recomandare:

Pentru suprafețe de cea mai bună calitate, alegeți toleranța E a plăcuțelor împreună cu plăcuță(-e) lată(-e) pentru finisare.

Notă:

Valori de referință pentru $a_e = 0,5 \dots 1 \times D / a_{p,max}$

Adâncime maximă de așchiere $a_{p,max}$: 3 mm

Tip: UNI

Descriere tehnică

Tip	UNI
Numărul de schimbări / tășuri	16
Cod ISO Plăcuță amovibilă	ONMU 05T6 ANER
Categorie	HB7520
Materialul sculei	Carbura

Adâncime maximă de așchiere $a_{p\max}$	3 mm
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru frezare

Date utilizator

	Se recomandă pentru	V_c	Cod ISO
Oțel < 500 N/mm ²	recomandat	280 m/min	P
Oțel < 750 N/mm ²	recomandat	260 m/min	P
Oțel < 900 N/mm ²	recomandat	240 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	recomandat	140 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	recomandat	120 m/min	M
Uni	recomandat		
Umiditate maximă	indicat în anumite condiții		
Uscat	recomandat		