


Garant**SPUN 120308 E, HB7720, Tip: UNI****Date comandă**

Numărul de comandă	213520 UNI
GTIN	4045197319296
Clasa articolului	21A

Descriere

SPUN 120308 E UNI

Descriere tehnică

Tip	UNI
Cod ISO Plăcuță amovibilă	SPUN 120308 E
Categorie	HB7720
Materialul sculei	Carbura
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru frezare

Date utilizator

	Se recomandă pentru	V _c	Cod ISO
Oțel < 500 N/mm ²	recomandat	250 m/min	P

Oțel < 750 N/mm ²	recomandat	250 m/min	P
Oțel < 900 N/mm ²	recomandat	250 m/min	P
Oțel < 1100 N/mm ²	indicat în anumite condiții	140 m/min	P
Oțel < 1400 N/mm ²	indicat în anumite condiții	110 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	recomandat	120 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	indicat în anumite condiții	100 m/min	M
GG(G)	recomandat	200 m/min	K
Uni	recomandat		
Umiditate maximă	indicat în anumite condiții		
Uscat	recomandat		