


Garant
SNMU 14T7 ANER, HB7520, Tip: ST900

Date comandă

Numărul de comandă	213446 ST900
GTIN	4045197605979
Clasa articolului	21A

Descriere
Execuție:

Pe ambele părți cu 2x4 tășuri.

Recomandare:

Pentru suprafețe de cea mai bună calitate, alegeți toleranța E a plăcuțelor împreună cu plăcuță(-e) lată(-e) pentru finisare.

Notă:

Valori de referință pentru $a_e = 0,5 \dots 1 \times D / a_{p,max}$

Adâncime maximă de așchiere $a_{p,max}$: 6 mm

Avans f_z per dinte: 0,3 mm

Descriere tehnică

Avans f_z per dinte	0,3 mm
Tip	ST900
Cod ISO Plăcuță amovibilă	SNMU 14T7 ANER
Categorie	HB7520
Materialul sculei	Carbura

Adâncime maximă de așchiere $a_{p\max}$	6 mm
Numărul de schimbări / tăișuri	8
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru frezare

Date utilizator

	Se recomandă pentru	V_c	Cod ISO
Oțel < 500 N/mm ²	recomandat	300 m/min	P
Oțel < 750 N/mm ²	recomandat	280 m/min	P
Oțel < 900 N/mm ²	recomandat	260 m/min	P
Umiditate maximă	indicat în anumite condiții		
Uscat	recomandat		