

**Garant**
**Freză circulară, cu filet oțel, Tip: 27/M10**

**Date comandă**

Numărul de comandă	217253 27/M10
GTIN	4045197597908
Clasa articolului	21Q

**Descriere**
**Notă:**

Adâncimea efectivă de canelare  $S_{max}$  este calculată după cum urmează:  $(D-d_1) / 2$ .

Schimbare sculă: PowerCard

Răcire interioară: da

Cel mai mic  $\varnothing$  de găurire D: 22 - 37 mm

Dimensiune filet M: M10 mm

Pentru tip de plăcuțe: P26

$\varnothing$  interior  $d_1$ : 18 mm

Adâncime maximă de așchiere  $S_{max}$ : 9,5 mm

Lungime activă  $L_1$ : 18 mm

**Descriere tehnică**

Cel mai mic $\varnothing$ de găurire D	22 - 37 mm
Dimensiune filet M	M10 mm
$\varnothing$ interior $d_1$	18 mm
Adâncime maximă de așchiere $S_{max}$	9,5 mm
Lungimea totală $L_{ges}$	22,6 mm
Set de șuruburi de strângere	219819 (20IP; 5,7 Nm)

Lungime activă L <sub>1</sub>	18 mm
Tip de coadă	Cu filet
Pentru tip de plăcuțe	P26
Ø găurii	16 mm
Adâncimea filetului	18 mm
Răcire interioară	da
Material freză	cu filet oțel
Schimbare sculă	PowerCard
Tip produs	Freză circulară

---

## Accesorii

Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile 10 buc.	219819
--	--------