

**TNGA 160404, PT600M, Domeniu de utilizare: GG****Date comandă**

Numărul de comandă	255842 GG
GTIN	4960664546350
Clasa articolului	25F

Descriere**Execuție:**

Plăcuțe amovibile ceramice cu strat de acoperire **MEGACOAT**.

Categorie: PT600M

Formă: T02025

Adâncime de tăiere a_p : 0,5 - 2,5 mm

Avans f : 0,15 - 0,4 mm/rot

Viteză de așchiere v_c Aplicație principală: 150 - 550 m/min

Descriere tehnică

Avans f	0,15 - 0,4 mm/rot
Condiție de tăiere	continuă
Formă	T02025
Domeniu de utilizare	Fontă
Rază la colț	0,4 mm
Viteză de așchiere v_c Aplicație principală	150 - 550 m/min
Adâncime de tăiere a_p	0,5 - 2,5 mm

Categorie	PT600M
Codificare finisare / degroșare	Degroșare-finisare
Materialul sculei	Ceramică
Cod ISO Plăcuță amovibilă	TNGA 160404
Numărul de schimbări / tășuri	6
Caracteristici nume produs	PT600M
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire