

**Garant**
**Freză circulară, din carbură, Tip: 18L**

**Date comandă**

Numărul de comandă	217252 18L
GTIN	4045197216533
Clasa articolului	21Q

**Descriere**
**Notă:**

Adâncimea efectivă de canelare  $S_{max}$  este calculată după cum urmează:  $(D-d_1) / 2$ .

Schimbare sculă: PowerCard

Răcire interioară: da

Pentru tip de plăcuțe: P16

Cel mai mic  $\emptyset$  de găurire D: 14 - 22 mm

$\emptyset$  interior  $d_1$ : 12 mm

Adâncime maximă de aşchiere  $S_{max}$ : 5 mm

Lungime activă  $L_1$ : 37,4 mm

Lungimea totală  $L_{ges}$ : 86,5 mm

**Descriere tehnică**

Adâncime maximă de aşchiere $S_{max}$	5 mm
$\emptyset$ cozii $D_s$ h6	12 mm
$\emptyset$ interior $d_1$	12 mm
Cel mai mic $\emptyset$ de găurire D	14 - 22 mm
Lungimea totală $L_{ges}$	86,5 mm
Lungime activă $L_1$	37,4 mm
Tip de coadă	cilindric
Set de şuruburi de strângere	219818 (8IP; 3,8 Nm)

Coadă tip	DIN 6535 HA
Pentru tip de plăcuțe	P16
Răcire interioară	da
Adâncimea filetului	35,4 mm
Material freză	din carbură
Schimbare sculă	PowerCard
Tip produs	Freză circulară

---

## Accesorii

Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile 10 buc.	219818
--	--------