

Garant**CPMT 05T104 T, HB7035, Tip: UNI****Date comandă**

Numărul de comandă	217185 UNI
GTIN	4045197321701
Clasa articolului	21A

Descriere**Notă:**

A se utiliza numai cu lamator prin tragere Cod 217180 Ref. 15.

Avans f: 0,1 mm/rot

Descriere tehnică

Tip	UNI
Avans f	0,1 mm/rot
Rază la colț	0,4 mm
Cod ISO Plăcuță amovibilă	CPMT 05T104 T
Categorie	HB7035
Materialul sculei	Carbura
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru frezare

Date utilizator

	Se recomandă pentru	V_c	Cod ISO
Aluminiu (cu așchii scurte)	recomandat	100 m/min	N
Alu > 10% Si	recomandat	80 m/min	N
Oțel < 500 N/mm ²	recomandat	75 m/min	P
Oțel < 750 N/mm ²	recomandat	75 m/min	P
Oțel < 900 N/mm ²	recomandat	75 m/min	P
Oțel < 1100 N/mm ²	recomandat	65 m/min	P
Oțel < 1400 N/mm ²	recomandat	65 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	recomandat	40 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	recomandat	40 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	recomandat	40 m/min	S
GG(G)	recomandat	100 m/min	K
CuZn	recomandat	90 m/min	N
Uni	recomandat		
Umiditate maximă	recomandat		
Umiditate minimă	indicat în anumite condiții		