

**TNGA 160408, PT600M, Domeniu de utilizare: HART****Date comandă**

Numărul de comandă	255845 HART
GTIN	4960664546367
Clasa articolului	25F

**Descriere****Execuție:**

Plăcuțe amovibile ceramice cu strat de acoperire **MEGACOAT**.

Categorie: PT600M

Formă: S02025

Adâncime de tăiere  $a_p$ : 0,1 - 0,9 mm

Avans  $f$ : 0,1 - 0,25 mm/rot

Viteză de așchiere  $v_c$  Aplicație principală: 80 - 200 m/min

**Descriere tehnică**

Adâncime de tăiere $a_p$	0,1 - 0,9 mm
Rază la colț	0,8 mm
Domeniu de utilizare	DUR
Viteză de așchiere $v_c$ Aplicație principală	80 - 200 m/min
Avans $f$	0,1 - 0,25 mm/rot
Formă	S02025
Condiție de tăiere	continuă

Categorie	PT600M
Codificare finisare / degroșare	Degroșare-finisare
Materialul sculei	Ceramică
Cod ISO Plăcuță amovibilă	TNGA 160408
Numărul de schimbări / tășuri	6
Caracteristici nume produs	PT600M
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire