


KOMET® M03Speed Cap de alezat, Ø Dmin: 100mm

Date comandă

Numărul de comandă	238370 100
GTIN	4047109025165
Clasa articolului	24I

Descriere
Execuție:

- Echilibrare dinamică la nivelul cursorului pentru turații ridicate.
- Sistem cu structură modulară.
- Ajustare fină fără fixare suplimentară.
- Cu fixare ABS® pentru o precizie maximă la schimbare.
- Ajustare aproximativă rapidă prin reglarea sculei pentru strunjit.
- Alimentare internă cu lichid de răcire direcționat către tăiș.
- Cei mai mici pași de avans ai cuțitului de domeniul μm , în intervalul de ajustare fină 0,25 – 0,6 mm în \varnothing , în funcție de domeniul de strunjire.
- Pașii cu ajustare fină măsoară 0,002 mm pe \varnothing pentru fiecare diviziune.
- Rezoluția înaltă permite setarea, respectiv citirea fără probleme, fără a fi necesară folosirea unui vernier.

Aplicație:

În combinație cu adaptorul de comutare Cod 238372.

Notă:

Suportul suplimentar, de exemplu pentru prelucrarea spre spate și în alte unghiuri = 15°, 30°, 45° etc. se livrează în scurt timp.

Vă rugăm să comandați separat adaptorul de comutare, portplăcuța și plăcuțele amovibile.

Descriere tehnică

Ajustare fină în \varnothing	0,6 mm
Cerc de rotire \varnothing D2 prelucrare spre înainte	85 mm

Ø cozii ABS® D _s	63
Ø minim D _{min}	100
Suport de plăcuțe	238374 100-166
Turație maximă	11500 min ⁻¹
Adaptor de comutare	238372 100; 128; 166
Ø arborelui	100 - 206 mm
Coadă tip	ABS
Utilizare găurire	Găurire transversală
Utilizare găurire	Găurire oblică
Utilizare găurire	Scurgere oblică
Răcire interioară	da
Tip produs	Sculă de alezat

Accesorii

KOMET® Suport de plăcuțe 90° pentru M03Speed înainte
Recomandat pentru M03 referință 100-166

238374 100-166