

Garant
Freză circulară, Oțel, Tip: 18

Date comandă

Numărul de comandă	217250 18
GTIN	4045197571908
Clasa articolului	21Q

Descriere
Notă:

Adâncimea efectivă de canelare S_{max} este calculată după cum urmează: $(D-d_1) / 2$.

Schimbare sculă: PowerCard

Răcire interioară: da

Pentru tip de plăcuțe: P16

Cel mai mic \varnothing de găurire D: 14 - 22 mm

\varnothing interior d_1 : 9 mm

Adâncime maximă de așchiere S_{max} : 6,5 mm

Lungime activă L_1 : 25 mm

Lungimea totală L_{ges} : 71,5 mm

Descriere tehnică

Lungime activă L_1	25 mm
Adâncime maximă de așchiere S_{max}	6,5 mm
\varnothing cozii D_5 h6	12 mm
\varnothing interior d_1	9 mm
Set de șuruburi de strângere	219818 (8IP; 3,8 Nm)
Tip de coadă	Weldon
Cel mai mic \varnothing de găurire D	14 - 22 mm
Lungimea totală L_{ges}	71,5 mm
Pentru tip de plăcuțe	P16

Răcire interioară	da
Adâncimea filetelui	20,9 mm
Material freză	Oțel
Schimbare sculă	PowerCard
Tip produs	Freză circulară

Accesorii

Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile 10 buc.	219818
--	--------