

Garant
Freză circulară, Oțel, Tip: 27

Date comandă

Numărul de comandă	217250 27
GTIN	4045197216519
Clasa articolului	21Q

Descriere
Notă:

Adâncimea efectivă de canelare S_{max} este calculată după cum urmează: $(D-d_1) / 2$.

Schimbare sculă: PowerCard

Răcire interioară: da

Pentru tip de plăcuțe: P26

Cel mai mic \varnothing de găurire D: 22 - 37 mm

\varnothing interior d_1 : 13,6 mm

Adâncime maximă de așchiere S_{max} : 11,5 mm

Lungime activă L_1 : 35 mm

Lungimea totală L_{ges} : 84,2 mm

Descriere tehnică

Adâncime maximă de așchiere S_{max}	11,5 mm
Lungimea totală L_{ges}	84,2 mm
Lungime activă L_1	35 mm
Tip de coadă	Weldon
Cel mai mic \varnothing de găurire D	22 - 37 mm
\varnothing interior d_1	13,6 mm
\varnothing cozii D_s h6	16 mm
Set de șuruburi de strângere	219819 (20IP; 5,7 Nm)
Pentru tip de plăcuțe	P26

Răcire interioară	da
Adâncimea filetelui	30,4 mm
Material freză	Oțel
Schimbare sculă	PowerCard
Tip produs	Freză circulară

Accesorii

Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile 10 buc.	219819
--	--------