

**SNGA 120412, PT600M, Domeniu de utilizare: HART****Date comandă**

Numărul de comandă	255832 HART
GTIN	4960664546022
Clasa articolului	25F

**Descriere****Execuție:**

Plăcuțe amovibile ceramice cu strat de acoperire **MEGACOAT**.

Rază la colț: 1,2 mm

Categorie: PT600M

Formă: S02025

Adâncime de tăiere  $a_p$ : 0,1 - 0,9 mm

Avans  $f$ : 0,1 - 0,25 mm/rot

Viteză de așchiere  $v_c$  Aplicație principală: 80 - 200 m/min

**Descriere tehnică**

Rază la colț	1,2 mm
Condiție de tăiere	continuă
Adâncime de tăiere $a_p$	0,1 - 0,9 mm
Formă	S02025
Domeniu de utilizare	DUR
Avans $f$	0,1 - 0,25 mm/rot

Categorie	PT600M
Viteză de aşchiere $v_c$ Aplicație principală	80 - 200 m/min
Codificare finisare / degroșare	Degroșare-finisare
Materialul sculei	Ceramică
Cod ISO Plăcuță amovibilă	SNGA 120412
Numărul de schimbări / tăișuri	8
Caracteristici nume produs	PT600M
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire