

**Garant**
**Freză circulară, cu filet oțel, Tip: 18/M6**

**Date comandă**

Numărul de comandă	217253 18/M6
GTIN	4045197597885
Clasa articolului	21Q

**Descriere**
**Notă:**

Adâncimea efectivă de canelare  $S_{max}$  este calculată după cum urmează:  $(D-d_1) / 2$ .

Schimbare sculă: PowerCard

Răcire interioară: da

Cel mai mic  $\varnothing$  de găurire D: 14 - 22 mm

Dimensiune filet M: M6 mm

Pentru tip de plăcuțe: P16

$\varnothing$  interior  $d_1$ : 11 mm

Adâncime maximă de așchiere  $S_{max}$ : 5,5 mm

Lungime activă  $L_1$ : 15 mm

**Descriere tehnică**

Set de șuruburi de strângere	219818 (8IP; 3,8 Nm)
Cel mai mic $\varnothing$ de găurire D	14 - 22 mm
Adâncime maximă de așchiere $S_{max}$	5,5 mm
Dimensiune filet M	M6 mm
Tip de coadă	Cu filet
$\varnothing$ interior $d_1$	11 mm

Lungime activă $L_1$	15 mm
Lungimea totală $L_{ges}$	18,5 mm
Pentru tip de plăcuțe	P16
Ø găurii	16 mm
Adâncimea filetului	15 mm
Răcire interioară	da
Material freză	cu filet oțel
Schimbare sculă	PowerCard
Tip produs	Freză circulară

## Accesorii

Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile 10 buc.	219818
--	--------