

**Microscop stereo cu stativ pentru iluminare LED3000, Tip: BASIC****Date comandă**

Numărul de comandă

491786 BASIC

GTIN

Clasa articolului

49B

Descriere**Execuție:****Microscop stereo Greenough pentru lucrări ergonomice cu zoom 9:1**

- Tehnologia patentată FusionOptics™ pentru imagini clare și detaliate.
- Distanță de lucru de 122 mm pentru lucrări comode la microscop.
- Clickstop-uri integrate la 10×, 20×, 30×, 40× și la 50× la versiunile Ivesta 3 și Ivesta 3 (C-Mount).
- Optică corectată apocromatic.
- Stativ iluminare LED3000 cu port USB2. Lampa inelară LED3000 generează o iluminare luminoasă și uniformă a eșantionului cu o temperatură contrastantă a culorii și un câmp vizual larg.
- Sunt disponibile patru opțiuni de iluminare (semicerc și cvadrat) pentru contraste diferite.
- Lucru confortabil sub microscop, chiar și cu scule, datorită distanței mari de lucru.

Livrare:

Cu cablu de alimentare și capac de protecție împotriva prafului, fără monitor.

Descriere tehnică

Ø câmpului vizual

37,7 mm

Unghi de observare

35 grad

Sistem optic

Tehnologia Greenough
FusionsOptics™

Adâncimea de focalizare	13,7 mm
Distanță de lucru	122 mm
Zoom	9: 1
Temperatură de culoare lumină directă (episcopică)	6500 K
Iluminare	Leica LED3000
Luminozitate lumină directă (episcopică)	15500 lx
Grosiment (× ori)	6,1 - 55
Tip produs	Microscop stereo