

Garant
Freză circulară, din carbură, Tip: 18

Date comandă

Numărul de comandă	217252 18
GTIN	4045197216526
Clasa articolului	21Q

Descriere
Notă:

Adâncimea efectivă de canelare S_{max} este calculată după cum urmează: $(D-d_1) / 2$.

Schimbare sculă: PowerCard

Răcire interioară: da

Pentru tip de plăcuțe: P16

Cel mai mic \varnothing de găurire D: 14 - 22 mm

\varnothing interior d_1 : 9 mm

Adâncime maximă de așchiere S_{max} : 6,5 mm

Lungime activă L_1 : 25 mm

Lungimea totală L_{ges} : 71,5 mm

Descriere tehnică

Adâncime maximă de așchiere S_{max}	6,5 mm
Lungimea totală L_{ges}	71,5 mm
Tip de coadă	Weldon
\varnothing interior d_1	9 mm
Lungime activă L_1	25 mm
\varnothing cozii D_s h6	12 mm
Set de șuruburi de strângere	219818 (8IP; 3,8 Nm)
Cel mai mic \varnothing de găurire D	14 - 22 mm

Coadă tip	DIN 6535 HB
Pentru tip de plăcuțe	P16
Răcire interioară	da
Adâncimea filetului	21 mm
Material freză	din carbură
Schimbare sculă	PowerCard
Tip produs	Freză circulară

Accesorii

Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile 10 buc.	219818
--	--------