

Garant
CNMG 09T304, Categorie: HB7020


Date comandă

Numărul de comandă	250050 HB7020
GTIN	4045197699213
Clasa articolului	21G

Descriere

CNMG 09T304 HB7020 Categorie: HB7020

Sfârâmător de așchii: SS

 Adâncime de tăiere a_p : 0,3 - 2,5 mm

 Avans f : 0,1 - 0,4 mm/rot

 Viteză de așchiere v_c Aplicație principală: 150 - 400 m/min

Descriere tehnică

Rază la colț	0,4 mm
Condiție de tăiere	ușor întrerupt
Adâncime de tăiere a_p	0,3 - 2,5 mm
Sfârâmător de așchii	SS
Viteză de așchiere v_c Aplicație principală	150 - 400 m/min
Aplicația principală	P
Avans f	0,1 - 0,4 mm/rot

Categorie	HB7020
Codificare finisare / degroșare	Finisare
Materialul sculei	Carbură
Cod ISO Plăcuță amovibilă	CNMG 09T304
Numărul de schimbări / tășuri	4
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire