

Garant**Freză circulară, cu filet oțel, Tip: 27/M8****Date comandă**

Numărul de comandă	217253 27/M8
GTIN	4045197597892
Clasa articolului	21Q

Descriere**Execuție:****Model extra subțire** pentru filetare prin frezare.**Notă:**Adâncimea efectivă de canelare S_{max} este calculată după cum urmează: $(D-d_1) / 2$.

Schimbare sculă: PowerCard

Răcire interioară: da

Cel mai mic \varnothing de găurire D: 22 - 37 mm

Dimensiune filet M: M8 mm

Pentru tip de plăcuțe: P26

 \varnothing interior d_1 : 13,6 mmAdâncime maximă de așchiere S_{max} : 11,5 mmLungime activă L_1 : 18 mm**Descriere tehnică**

Set de șuruburi de strângere	219819 (20IP; 5,7 Nm)
Lungime activă L_1	18 mm
Adâncime maximă de așchiere S_{max}	11,5 mm
Dimensiune filet M	M8 mm
Lungimea totală L_{ges}	22,6 mm

Cel mai mic Ø de găurire D	22 - 37 mm
Tip de coadă	Cu filet
Ø interior d ₁	13,6 mm
Pentru tip de plăcuțe	P26
Ø găurii	16 mm
Adâncimea filetului	18 mm
Răcire interioară	da
Material freză	cu filet oțel
Schimbare sculă	PowerCard
Tip produs	Freză circulară

Accesorii

Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile 10 buc.	219819
--	--------