

**Garant****Cap de frezat frontal la 45° cu tăiș pe dreapta, cu alezaj, Ø D / număr de dinți  
Z: 200/14mm****Date comandă**

Numărul de comandă	214200 200/14
GTIN	4045197549853
Clasa articolului	210

**Descriere****Execuție:**

Pentru suporturi conform DIN 2079 cu 4 găuri de fixare suplimentare.

**Notă:**

GARANT Șurubelniță dinamometrică TQ Cod **211750 Ref. 5,7** se va folosi cu tija Cod **674252 Ref. 20IP**. Din motive tehnice **fără răcire interioară**.

**Descriere tehnică**

Ø exterior maxim $D_{max}$	216 mm
Lungimea totală $L_{ges}$	63 mm
Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile	219800 (20IP; 5,7 Nm)
Ø orificiu prindere	40 mm
Plăcuță amovibilă compatibilă	SE.. 1204..
Ø tăișului $D_c$	200 mm

Număr de dinți Z	14
Tip de coadă	cu alezaj
Unghi de reglare κ	45 grad
Împărțirea tăișului	inegal
Răcire interioară	da
Strategie de așchiere	MTC
Schimbare sculă	PowerCard
Tip produs	Freză frontală

## Accesorii

Bit de precizie pentru Torx Plus®, 1/4 țoli E 6,3 Profil Torx Plus® 20IP	674252 20IP
Șurubelniță dinamometrică, reglată fix Momentul reglat 5,7 Nm	211750 5,7
Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile 10 buc.	219800