

Garant
Suport 90°, cilindric cu RI lung, Tip: 10

Date comandă

| | |
|--------------------|---------------|
| Numărul de comandă | 239745 10 |
| GTIN | 4045197593238 |
| Clasa articolului | 23A |

Descriere
Execuție:

Model recomandat pentru mașinile CN, cu Ø precis al cozii, recomandat pentru prinderea standardizată în mandrinele **hidraulice** sau **de mare precizie**, pentru precizie și siguranță a procesului foarte ridicate.

Notă:

Țineți cont de mărimea de prindere a suportului și de capetele de alezat. Alte suporturi Cod 210550 – 210582 și Cod 212000.

Coadă tip: DIN 6535 HB cu h6

Recomandat pentru Ø găurii străpunse: 10 - 12,7 mm

Recomandat pentru Ø găurii înfrundate: 14 - 16,2 mm

Lungimea totală L: 120 mm

Lungime utilă L₁: 65 mm

Ø cozii D₅ h6: 16 mm

Moment de strângere recomandat: 5 Nm

Descriere tehnică

| | |
|---------------------------------------|--------------|
| Lungime utilă L ₁ | 65 mm |
| Recomandat pentru Ø găurii străpunse | 10 - 12,7 mm |
| Recomandat pentru Ø găurii înfrundate | 14 - 16,2 mm |
| Ø cozii D ₅ h6 | 16 mm |
| Moment de strângere recomandat | 5 Nm |
| Lungimea totală L | 120 mm |
| Serie | TopCut |

| | |
|-------------------|---|
| Răcire interioară | da |
| Coadă tip | DIN 6535 HB cu h6 |
| Tip produs | Portscula pentru freză cu fixare pe filet și teșitoare |