

Garant**Cap de frezat frontal la 45°, cu alezaj, Ø D / număr de dinți Z: 80/10mm****Date comandă**

Numărul de comandă	214400 80/10
GTIN	4045197131805
Clasa articolului	210

Descriere**Execuție:**

Număr mare de tășuri pentru productivitate maximă. Stabilitate mărită pentru o tăiere ușoară și un consum de energie redus.

Avantaj:**Productivitate maximă datorită:**

- Cea mai mare viteză de tăiere.
- Cele mai mari avansuri.
- Durate scurte de prelucrare.

Notă:

GARANT Șurubelnița dinamometrică TQ Cod **211750 Ref. 1,5** se va folosi cu tija Cod **674252 Ref. 8IP**.

Descriere tehnică

Plăcuță amovibilă compatibilă	SD.. 0903
Ø orificiu prindere	27 mm
Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile	219809 (8IP; 1,5 Nm)

$\varnothing D_3$	88 mm
Lungimea totală L_{ges}	50 mm
\varnothing exterior maxim D_{max}	88,2 mm
\varnothing tăișului D_c	80 mm
Număr de dinți Z	10
Frezare circulară a găurii a_p	1,5 mm
Unghi de așezare cu înclinație α_{max}	0,37 mm
Frezare circulară a găurii $\varnothing D_{min}$	168 mm
Lungime de așezare cu înclinație α_{max}	77,5 mm
Frezare circulară a găurii $\varnothing D_{max}$	174 mm
Tip de coadă	cu alezaj
Unghi de reglare κ	45 grad
Utilizarea frezei	Frezare circulară
Utilizarea frezei	Prelucrare înclinată
Răcire interioară	da
Schimbare sculă	PowerCard
Tip produs	Freză frontală

Accesorii

Șurubelniță dinamometrică, reglată fix Momentul reglat 1,5 Nm	211750 1,5
Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile 10 buc.	219809
Bit de precizie pentru Torx Plus®, 1/4 țoli E 6,3 Profil Torx Plus® 8IP	674252 8IP