

Garant

**Cap de frezat frontal la 45° cu tăiș pe dreapta, cu alezaj, Ø D / număr de dinți
Z: 250/16mm**

**Date comandă**

Numărul de comandă	214200 250/16
GTIN	4045197549877
Clasa articolului	210

Descriere**Execuție:**

Pentru suporturi conform DIN 2079 cu 4 găuri de fixare suplimentare.

Notă:

GARANT Șurubelniță dinamometrică TQ Cod **211750 Ref. 5,7** se va folosi cu tija Cod **674252 Ref. 20IP. Fără răcire interioară.**

Descriere tehnică

Ø exterior maxim D_{max}	263 mm
Ø orificiu prindere	60 mm
Ø tăișului D_c	250 mm
Plăcuță amovibilă compatibilă	SE.. 1204..
Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile	219800 (20IP; 5,7 Nm)
Lungimea totală L_{ges}	63 mm

Număr de dinți Z	16
Tip de coadă	cu alezaj
Unghi de reglare κ	45 grad
Împărțirea tăișului	inegal
Răcire interioară	da
Strategie de așchiere	MTC
Schimbare sculă	PowerCard
Tip produs	Freză frontală

Accesorii

Bit de precizie pentru Torx Plus®, 1/4 țoli E 6,3 Profil Torx Plus® 20IP	674252 20IP
Șurubelniță dinamometrică, reglată fix Momentul reglat 5,7 Nm	211750 5,7
Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile 10 buc.	219800