

Garant**CNMG 09T304, Categorie: HB7020****Date comandă**

Numărul de comandă	250150 HB7020
GTIN	4045197699480
Clasa articolului	21G

Descriere

CN.G 09T304 HB7020 Categorie: HB7020

Sfârâmător de așchii: SM

Toleranță: M

Adâncime de tăiere a_p : 0,5 - 8 mmAvans f : 0,2 - 0,5 mm/rotViteză de așchiere v_c Aplicație principală: 120 - 350 m/min**Descriere tehnică**

Avans f	0,2 - 0,5 mm/rot
Sfârâmător de așchii	SM
Condiție de tăiere	ușor întreruptă
Aplicația principală	P
Adâncime de tăiere a_p	0,5 - 8 mm
Viteză de așchiere v_c Aplicație principală	120 - 350 m/min

Rază la colț	0,4 mm
Categorie	HB7020
Codificare finisare / degroșare	Degroșare-finisare
Materialul sculei	Carbură
Cod ISO Plăcuță amovibilă	CNMG 09T304
Numărul de schimbări / tăișuri	4
Toleranță	M
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire