

**Garant**

Cap de frezat frontal la 45° cu tăiș pe dreapta, cu alezaj, Ø D / număr de dinți  
Z: 80/5mm

**Date comandă**

Numărul de comandă	214200 80/5
GTIN	4045197131430
Clasa articolului	210

**Descriere****Notă:**

GARANT Șurubelniță dinamometrică TQ Cod **211750 Ref. 5,7** se va folosi cu tija Cod **674252 Ref. 20IP**.

**Descriere tehnică**

Lungimea totală L <sub>ges</sub>	50 mm
Ø exterior maxim D <sub>max</sub>	93 mm
Plăcuță amovibilă compatibilă	SE.. 1204..
Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile	219800 (20IP; 5,7 Nm)
Ø tăișului D <sub>c</sub>	80 mm
Ø orificiu prindere	27 mm
Număr de dinți Z	5
Tip de coadă	cu alezaj

Unghi de reglare κ	45 grad
Împărțirea tăișului	inegal
Răcire interioară	da
Strategie de aşchiere	MTC
Schimbare sculă	PowerCard
Tip produs	Freză frontală

## Accesorii

Șurubelniță dinamometrică, reglată fix Momentul reglat 5,7 Nm	211750 5,7
Bit de precizie pentru Torx Plus®, 1/4 țoli E 6,3 Profil Torx Plus® 20IP	674252 20IP
Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile 10 buc.	219800