

Garant**Cap de frezat frontal la 45°, cu alezaj, Ø D / număr de dinți Z: 50/8mm****Date comandă**

Numărul de comandă	214400 50/8
GTIN	4045197131751
Clasa articolului	210

Descriere**Execuție:**

Număr mare de tășuri pentru productivitate maximă. Stabilitate mărită pentru o tăiere ușoară și un consum de energie redus.

Avantaj:**Productivitate maximă datorită:**

- Cea mai mare viteză de tăiere.
- Cele mai mari avansuri.
- Durate scurte de prelucrare.

Notă:

GARANT Șurubelnița dinamometrică TQ Cod **211750 Ref. 1,5** se va folosi cu tija Cod **674252 Ref. 8IP**.

Descriere tehnică

Ø orificiu prindere	22 mm
Plăcuță amovibilă compatibilă	SD.. 0903
Ø tăişului D _c	50 mm

Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile	219809 (8IP; 1,5 Nm)
$\varnothing D_3$	58 mm
\varnothing exterior maxim D_{max}	58,2 mm
Lungimea totală L_{ges}	40 mm
Număr de dinți Z	8
Frezare circulară a găurii $\varnothing D_{max}$	114 mm
Lungime de așezare cu înclinație α_{max}	47,5 mm
Frezare circulară a găurii $\varnothing D_{min}$	108 mm
Frezare circulară a găurii a_p	1,5 mm
Unghi de așezare cu înclinație α_{max}	0,6 mm
Tip de coadă	cu alezaj
Unghi de reglare κ	45 grad
Utilizarea frezei	Frezare circulară
Utilizarea frezei	Prelucrare înclinată
Răcire interioară	da
Schimbare sculă	PowerCard
Tip produs	Freză frontală

Accesorii

Bit de precizie pentru Torx Plus®, 1/4 țoli E 6,3 Profil Torx Plus® 8IP	674252 8IP
Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile 10 buc.	219809
Șurubelniță dinamometrică, reglată fix Momentul reglat 1,5 Nm	211750 1,5