

**Freză la 90° MEC11T, Coadă cilindrică, Ø D / număr de dinți Z: 22/2XLmm****Date comandă**

Numărul de comandă	227300 22/2XL
GTIN	4960664461004
Clasa articolului	250

Descriere**Descriere:**

Scule tip MEC11T cu stabilitate ridicată datorită numărului redus de tășuri comparativ cu MECX. Astfel este posibil un avans ridicat per dinte.

Descriere tehnică

Adâncime maximă de așchiere $a_{p\max}$	10 mm
Șurub pentru plăcuțe amovibile	229708 (T8; 1,2 Nm)
Ø tăişului D_c	22 mm
Plăcuță amovibilă compatibilă	BD.. 11T3
Lungimea totală L_{ges}	170 mm
Lungime activă L_1	30 mm
Ø cozii D_s h6	20 mm
Număr de dinți Z	2
Lungime de așezare cu înclinație α_{\max}	15 mm
Frezare circulară a găurii Ø D_{\max}	42 mm
Frezare circulară a găurii Ø D_{\min}	38 mm
Unghi de așezare cu înclinație α_{\max}	0,76 grad
Ø D_3	16 mm
Tip de coadă	Coadă cilindrică

Unghi de reglare κ	90 grad
Utilizarea frezei	Frezare pe colț
Utilizarea frezei	Prelucrare înclinată
Utilizarea frezei	Frezare circulară
Răcire interioară	da
Tip produs	Freză

Accesorii

Șurub de strângere	229708
--------------------	--------