


**Garant****SEKT 1204 AFTN, HB7525, Tip: ST900****Date comandă**

Numărul de comandă	214242 ST900
GTIN	4045197553881
Clasa articolului	21A

**Descriere****Notă:**Valori de referință pentru  $a_e = 0,5 \dots 1 \times D / a_{p_{max}} = 3,5 \text{ mm}$ .Avans  $f_z$  per dinte: 0,19 mm**Descriere tehnică**

Avans $f_z$ per dinte	0,19 mm
Tip	ST900
Cod ISO Plăcuță amovibilă	SEKT 1204 AFTN
Categorie	HB7525
Materialul sculei	Carbura
Numărul de schimbări / tășuri	4
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru frezare

**Date utilizator**

	<b>Se recomandă pentru</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>Cod ISO</b>
Oțel < 500 N/mm <sup>2</sup>	recomandat	290 m/min	P
Oțel < 750 N/mm <sup>2</sup>	recomandat	200 m/min	P
Oțel < 900 N/mm <sup>2</sup>	recomandat	170 m/min	P
Oțel < 1100 N/mm <sup>2</sup>	indicat în anumite condiții	160 m/min	P
Oțel < 1400 N/mm <sup>2</sup>	indicat în anumite condiții	150 m/min	P
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	indicat în anumite condiții	190 m/min	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	indicat în anumite condiții	120 m/min	M
GG(G)	indicat în anumite condiții	130 m/min	K
Uni	recomandat		
Ulei	recomandat		
Umiditate maximă	recomandat		
Umiditate minimă	recomandat		
Uscat	recomandat		
Aer	recomandat		