



**CNMG 120412, Categorie: CA4515**

**Date comandă**

Numărul de comandă	250214 CA4515
GTIN	4960664599981
Clasa articolului	25E

**Descriere**

CNMG 120412 CA4515 Categorie: CA4515

Sfărâmător de aşchii: STD

Adâncime de tăiere  $a_p$ : 0,5 - 7 mm

Avans  $f$ : 0,05 - 0,7 mm/rot

Viteză de aşchiere  $v_c$  Aplicație principală: 110 - 360 m/min

**Descriere tehnică**

Avans $f$	0,05 - 0,7 mm/rot
Viteză de aşchiere $v_c$ Aplicație principală	110 - 360 m/min
Adâncime de tăiere $a_p$	0,5 - 7 mm
Condiție de tăiere	ușor întrerupt
Sfărâmător de aşchii	STD
Rază la colț	1,2 mm
Aplicația principală	K
Categorie	CA4515

Codificare finisare / degroșare	Degroșare-finisare
Materialul sculei	Carbură
Cod ISO Plăcuță amovibilă	CNMG 120412
Numărul de schimbări / tășuri	4
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire