


**CNMG 120408, Categorie: SP4019**

**Date comandă**

Numărul de comandă	250184 SP4019
GTIN	
Clasa articolului	28A

**Descriere**

CNMG 120408 SP4019 Categorie: SP4019

Sfârâmător de așchii: 3J

Adâncime de tăiere  $a_p$ : 1 - 4 mm

Avans  $f$ : 0,15 - 0,4 mm/rot

Viteză de așchiere  $v_c$  Aplicație principală: 120 - 300 m/min

Viteză de așchiere  $v_c$  Aplicație secundară: 40 - 110 m/min

**Descriere tehnică**

Sfârâmător de așchii	3J
Viteză de așchiere $v_c$ Aplicație secundară	40 - 110 m/min
Avans $f$	0,15 - 0,4 mm/rot
Viteză de așchiere $v_c$ Aplicație principală	120 - 300 m/min
Rază la colț	0,8 mm
Aplicație secundară	S
Aplicația principală	M

Condiție de tăiere	continuu
Adâncime de tăiere $a_p$	1 - 4 mm
Categorie	SP4019
Codificare finisare / degroșare	Degroșare-finisare
Materialul sculei	Carbură
Cod ISO Plăcuță amovibilă	CNMG 120408
Numărul de schimbări / tășuri	4
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire