



Freză la 90° MEC11T, Coadă cilindrică, Ø D / număr de dinți Z: 25/3Lmm



Date comandă

Numărul de comandă	227300 25/3L
GTIN	4960664396092
Clasa articolului	250

Descriere

Descriere:

Scule tip MEC11T cu stabilitate ridicată datorită numărului redus de tășuri comparativ cu MECX. Astfel este posibil un avans ridicat per dinte.

Descriere tehnică

Plăcuță amovibilă compatibilă	BD.. 11T3
Adâncime maximă de așchiere $a_{p\max}$	10 mm
Ø tăişului D_c	25 mm
Lungimea totală L_{ges}	120 mm
Ø cozii D_s h6	20 mm
Șurub pentru plăcuțe amovibile	229708 (T8; 1,2 Nm)
Lungime activă L_1	29 mm
Număr de dinți Z	3
Lungime de așezare cu înclinație α_{max}	18 mm
Frezare circulară a găurii Ø D_{max}	48 mm
Frezare circulară a găurii Ø D_{min}	44 mm
Unghi de așezare cu înclinație α_{max}	0,64 grad
Ø D_3	19 mm
Tip de coadă	Coadă cilindrică

Unghi de reglare κ	90 grad
Utilizarea frezei	Frezare pe colț
Utilizarea frezei	Prelucrare înclinată
Utilizarea frezei	Frezare circulară
Răcire interioară	da
Tip produs	Freză

Accesorii

Șurub de strângere	229708
--------------------	--------