

Garant

Suport pentru alezat BMT, BMT: 65-72



Date comandă

Numărul de comandă	319888 65-72
GTIN	4069515001472
Clasa articolului	31V

Descriere

Execuție:

Suporturi de înaltă precizie adaptate în funcție de mașină, pentru utilizare flexibilă pe mașini cu ax principal sau contraarbore. Suprafață de contact și suprafață de antrenare șlefuite. Așezare perfectă pe strung.

Recomandat pentru sisteme eficiente de răcire precum GARANT eco, dar nu numai. Contur exterior optimizat.

Pentru răcire internă și externă.

Avantaj:

- **Design optimizat pentru greutate și geometrie.**
- **Siguranța procesului datorită materialelor de înaltă calitate, durată lungă de viață.**
- **Brunată pentru o mai bună protecție la coroziune.**
- **Cu duze sferice de răcire asigurate până la 80 bar.**

Aplicație:

Prelucrare internă și externă în strunguri CNC cu revolvere BMT.

Pentru prelucrare interioară cu suport pentru bara de strunjire interioară sau cu burghiu pentru placa rabatabilă.

Adaptat pentru:

Strunguri CNC cu revolver BMT.

Notă:

Alte suporturi BMT cu mărimi și dimensiuni diferite sunt disponibile la cerere.

Descriere tehnică

x	72 mm
L ₂	70 mm
L ₁	73 mm
L ₃	40 mm
h ₁	96 mm
l ₁	106 mm
Z	77 mm
d _a	40 mm
Tip produs	Portcuțit