

**Garant****Sculă acționată axial, BMT60, Tip: 60-40****Date comandă**

|                    |               |
|--------------------|---------------|
| Numărul de comandă | 319930 60-40  |
| GTIN               | 4069515001540 |
| Clasa articolului  | 31V           |

**Descriere****Execuție:**

Pentru utilizare pe toate strungurile CNC **DMG Gildemeister CTX** cu revolver **Sauter** și cuplaj de acționare **DIN 5480** sau mașini cu **revolver BMT** cu cuplaj de acționare **DIN 1809**. Prinderea sculelor în scula acționată prin bușa elastică ER cu piuliță externă/internă sau cu sistem de înlocuire rapidă VARIA VX cu licență EWS. Răcire externă prin sistemul inovator de gestionare a lichidului de răcire și răcire internă centrală prin axul sculei.

Model IK – Cu set de etanșare ceramică, presiuni de până la 70 bar, potrivit și pentru folosire complet uscată.

Model IM – cu piuliță de strângere plasată la interior.

**Avantaj:**

- **Design optimizat pentru greutate și geometrie.**
- **Siguranță a procesului datorită componentelor de înaltă calitate, durabilitate.**
- **Transmitere momente de rotație mari.**
- **Control 100% – fiecare sculă acționată este supusă unui program de rodaj.**
- **Răcire internă: garnitură special concepută și brevetată.**

**Aplicație:**

Număr cât mai mare de etape de așchiere la o singură fixare. În cazul lipsei de spațiu (spații de prindere disponibile) în revolver.

**Adaptat pentru:**

DMG Gildemeister CTX. Parțial Emco, Hardinge, Monforts, Scherer etc. cu DIN 5480 sau revolver BMT cu DIN 1809.

- **DMG MORI: NLX 4000; NLX 1500; NLX 2000; NLX 2500; NLX 3000; NT 4200; NT 4250; NT 4300; NT 5400; NTX 2000 GENERATION 2; NTX 2500 GENERATION 2; NTX 3000 GENERATION 2**
- **FOCUS CNC: FBL-250; FBL-320; FNL-250; FNL-320**
- **MT EVO: T25; T32**
- **TAKISAWA: TS-3000 T12 (3 PIULIȚE); TS-4000 T12 (3 PIULIȚE); TS-5000 T12 (3 PIULIȚE)**

### Livrare:

Sculă acționată pentru bușă elastică: incl. piuliță de strângere și cheie cu cârlig. Sculă acționată VARIA VX: incl. cheie de strângere.

### Accesorii opționale:

Aplicații recomandate Varia VX Cod 319802 – 319888, adaptoare cu schimbare rapidă ER Cod 319761 – 319781, bușe elastice ER Cod 308941 – 309878, chei de strângere ER Cod 309680 – 309745. Cheie dinamometrică Cod 211750 Ref. 5,7.

### Notă:

- **Alte tipuri de sisteme de acționare (de ex. DIN 5482), transmisii, dimensiuni, BMT etc. la cerere: [www.hoffmann.ews-tools.com](http://www.hoffmann.ews-tools.com)**
- **Scule RI (cu răcire interioară) cu funcționare uscată, filtrare a lichidului de răcire < 50 μm.**
- **Recomandare: Modelul VARIA VX se acționează cu o sculă dinamometrică (max. 6 Nm).**
- **Pentru lucrările de frezare dificile, la cerere, se asigură o variantă cu rulmenți cu role conice.**

Vă rugăm să rețineți că compatibilitatea suportului cu mașina dvs. trebuie verificată înainte de cumpărare. Nu se poate garanta o potrivire corectă.

## Descriere tehnică

|                  |                 |
|------------------|-----------------|
| b <sub>1</sub>   | 108 mm          |
| Răcire           | extern          |
| x                | 98 mm           |
| Prinderea sculei | ER40            |
| L <sub>2</sub>   | 84 mm           |
| L <sub>1</sub>   | 94 mm           |
| Suport           | BMT60           |
| Tip produs       | Sculă acționată |