



Freză la 90° MECX, Coadă Weldon, Ø D / număr de dinți Z: 25/5mm



Date comandă

Numărul de comandă	227105 25/5
GTIN	4960664472697
Clasa articolului	250

Descriere

Descriere:

Productivitate îmbunătățită și în condiții instabile de prelucrare datorită pasului foarte îngust. Forțe reduse de tăiere și stabilitate ridicată pentru tendință redusă de vibrație. Permite mai multe posibilități de frezare precum frezarea profilelor, a suprafețelor înclinate etc.

Răcire interioară: da

Ø tăişului D_c : 25 mm

Număr de dinți Z: 5

Adâncime maximă de aşchiere $a_{p,max}$: 6 mm

Lungime activă L_1 : 25 mm

Lungimea totală L_{ges} : 88 mm

Ø cozii D_s h6: 25 mm

Descriere tehnică

Ø cozii D_s h6	25 mm
Adâncime maximă de aşchiere $a_{p,max}$	6 mm
Ø tăişului D_c	25 mm
Lungime activă L_1	25 mm
Şurub pentru plăcuțe amovibile	229707 (T6; 0,45 Nm)
Plăcuță amovibilă compatibilă	BD.. 0703
Lungimea totală L_{ges}	88 mm
Număr de dinți Z	5

Lungime de așezare cu înclinație α_{\max}	21 mm
Frezare circulară a găurii $\varnothing D_{\max}$	48 mm
Frezare circulară a găurii $\varnothing D_{\min}$	47 mm
Unghi de așezare cu înclinație α_{\max}	0,55 grad
$\varnothing D_3$	22 mm
Tip de coadă	Coadă Weldon
Unghi de reglare κ	90 grad
Utilizarea frezei	Frezare pe colț
Utilizarea frezei	Frezare circulară
Utilizarea frezei	Prelucrare înclinată
Răcire interioară	da
Tip produs	Freză

Accesorii

Șurub de strângere	229707
--------------------	--------