

Garant

**Cap de frezat frontal la 45° cu tăiș pe dreapta, cu alezaj, Ø D / număr de dinți
Z: 160/12mm**

**Date comandă**

Numărul de comandă	214200 160/12
GTIN	4045197131515
Clasa articolului	210

Descriere**Execuție:**

Pentru suporturi conform DIN 2079 cu 4 găuri de fixare suplimentare.

Notă:

GARANT Șurubelniță dinamometrică TQ Cod **211750 Ref. 5,7** se va folosi cu tija Cod **674252 Ref. 20IP**. Din motive tehnice **fără răcire interioară**.

Descriere tehnică

Ø tăișului D_c	160 mm
Ø exterior maxim D_{max}	173 mm
Ø orificiu prindere	40 mm
Lungimea totală L_{ges}	63 mm
Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile	219800 (20IP; 5,7 Nm)
Plăcuță amovibilă compatibilă	SE.. 1204..

Număr de dinți Z	12
Tip de coadă	cu alezaj
Unghi de reglare κ	45 grad
Împărțirea tăișului	inegal
Răcire interioară	da
Strategie de aşchiere	MTC
Schimbare sculă	PowerCard
Tip produs	Freză frontală

Accesorii

Șurubelniță dinamometrică, reglată fix Momentul reglat 5,7 Nm	211750 5,7
Bit de precizie pentru Torx Plus®, 1/4 țoli E 6,3 Profil Torx Plus® 20IP	674252 20IP
Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile 10 buc.	219800