



## Freză la 90° MEC11T, Coadă cilindrică, Ø D / număr de dinți Z: 20/2XLmm



### Date comandă

Numărul de comandă	227300 20/2XL
GTIN	4960664460984
Clasa articolului	250

### Descriere

#### Descriere:

Scule tip MEC11T cu stabilitate ridicată datorită numărului redus de tășuri comparativ cu MECX. Astfel este posibil un avans ridicat per dinte.

### Descriere tehnică

Plăcuță amovibilă compatibilă	BD.. 11T3
Ø cozii $D_s$ h6	18 mm
Lungimea totală $L_{ges}$	170 mm
Șurub pentru plăcuțe amovibile	229708 (T8; 1,2 Nm)
Adâncime maximă de așchiere $a_{p\ max}$	10 mm
Lungime activă $L_1$	30 mm
Ø tăișului $D_c$	20 mm
Număr de dinți Z	2
Lungime de așezare cu înclinație $\alpha_{max}$	13 mm
Frezare circulară a găurii Ø $D_{max}$	38 mm
Frezare circulară a găurii Ø $D_{min}$	34 mm
Unghi de așezare cu înclinație $\alpha_{max}$	0,88 grad
Ø $D_3$	14 mm
Tip de coadă	Coadă cilindrică

Unghi de reglare κ	90 grad
Utilizarea frezei	Frezare pe colț
Utilizarea frezei	Prelucrare înclinată
Utilizarea frezei	Frezare circulară
Răcire interioară	da
Tip produs	Freză

---

## Accesorii

Șurub de strângere	229708
--------------------	--------