



Capete de frezat la 90° MECX, cu alezaj, Ø D / număr de dinți Z: 32/8mm

Date comandă

Numărul de comandă	227115 32/8
GTIN	4960664462933
Clasa articolului	250

Descriere tehnică

Ø tăişului D_c	32 mm
Plăcuță amovibilă compatibilă	BD.. 0703
Șurub pentru plăcuțe amovibile	229707 (T6; 0,45 Nm)
Lungimea totală L_{ges}	40 mm
Adâncime maximă de așchiere $a_{p\ max}$	6 mm
Ø orificiu prindere	16 mm
Număr de dinți Z	8
Unghi de așezare cu înclinație α_{max}	0,41 grad
Lungime de așezare cu înclinație α_{max}	28 mm
Frezare circulară a găurii Ø D_{min}	61 mm
Frezare circulară a găurii Ø D_{max}	62 mm
Ø D_3	29 mm
Tip de coadă	cu alezaj
Unghi de reglare κ	90 grad

Utilizarea frezei	Frezare circulară
Utilizarea frezei	Frezare pe colț
Utilizarea frezei	Prelucrare înclinată
Răcire interioară	da
Tip produs	Freză

Accesorii

Șurub de strângere	229707
--------------------	--------