

Garant**Tarod de mașină GARANT Vap Tap HSS-E Form E, vaporizat, M: M4****Date comandă**

Numărul de comandă	135815 M4
GTIN	4069515002448
Clasa articolului	13V

Descriere**Execuție:**

Tarod universal de mașină GARANT Vap Tap. Poate fi utilizat în mod sigur pentru o gamă largă de materiale. Lungime optimizată a **gâtului și canalului pentru așchii** pentru **îndepărtarea îmbunătățită a așchiilor** pentru fileturi **adânci**. **Material de tăiere HSS-E** de înaltă performanță cu conținut crescut de **vanadiu** pentru o **rezistență ridicată la uzură**. **Suprafață vaporizată**, pentru evitarea încălcării cu material. **Forma E** (con de atac cu 1,5 – 2 pași).

Descriere tehnică

Număr caneluri de pretensionare	2
Ø Filet	4 mm
Adâncimea filetului	12 mm
Tip de filet	M
Dimensiunea filetului	M4
Materialul sculei	HSS E
Pas filet	0,7 mm
Ø găurii de centrare	3,3 mm
Lungimea totală L	63 mm
Ø cozii D _s	4,5 mm
Număr de dinți Z	2
Clasa de toleranță	ISO 2 6H

Fișă de date

Pătrat coadă ☐	3,4 mm
Standard	DIN 371
Strat de acoperire	vaporizat
Unghi al flancurilor	60 grad
Normă pentru filet	DIN 13
Forma conului de atac	E
Unghiul elicei	40 grad
Coadă tip	Coadă cilindrică cu h9
Răcire interioară	nu
Utilizare la tipul de găurire	până la 3xD la gaură înfundată
Direcție de tăiere	pe dreapta
Tipul uneltei cu filet	Tarod de mașină pentru prelucrare dinamică
Inel colorat	verde
Serie	Robinet Vap
Tip produs	Tarod

Date utilizator

	Se recomandă pentru	V _c	Cod ISO
Alu Termo Pl	recomandat	18 m/min	N
Aluminiu (cu așchii scurte)	recomandat	13 m/min	N
Oțel < 500 N/mm ²	recomandat	18 m/min	P
Oțel < 750 N/mm ²	recomandat	15 m/min	P
Oțel < 900 N/mm ²	recomandat	15 m/min	P
Oțel < 1100 N/mm ²	recomandat	6 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	recomandat	6 m/min	M
CuZn	indicat în anumite condiții	15 m/min	N
Uni	recomandat		

Fișă de date

Ulei	recomandat
Umiditate maximă	recomandat