

Garant**GARANT Vap Tap Tarod de mașină HSS/E Forma C, vaporizat, M: M7****Date comandă**

Numărul de comandă	135805 M7
GTIN	4069515002257
Clasa articolului	13V

Descriere**Execuție:****Forma C** (con de atac cu 2 – 3 pași).**Forma C** (con de atac cu 2 – 3 pași).**Descriere tehnică**

Materialul sculei	HSS E
Lungimea totală L	80 mm
Dimensiunea filetului	M7
Ø Filet	7 mm
Adâncimea filetului	21 mm
Ø cozii D _s	7 mm
Clasa de toleranță	ISO 2 6H
Pas filet	1 mm
Ø găurii de centrare	6 mm
Tip de filet	M
Pătrat coadă □	5,5 mm
Număr de dinți Z	3
Standard	DIN 371
Număr caneluri de pretensionare	3

Fișă de date

Strat de acoperire	vaporizat
Unghi al flancurilor	60 grad
Normă pentru filet	DIN 13
Forma conului de atac	C
Unghiul elicei	40 grad
Coadă tip	Coadă cilindrică cu h9
Răcire interioară	nu
Utilizare la tipul de găurire	până la 3xD la gaură înfundată
Direcție de tăiere	pe dreapta
Tipul uneltei cu filet	Tarod de mașină pentru prelucrare dinamică
Inel colorat	verde
Serie	Robinet Vap
Tip produs	Tarod

Date utilizator

	Se recomandă pentru	V_c	Cod ISO
Alu Termo Pl	recomandat	18 m/min	N
Aluminiu (cu așchii scurte)	recomandat	13 m/min	N
Oțel < 500 N/mm ²	recomandat	18 m/min	P
Oțel < 750 N/mm ²	recomandat	15 m/min	P
Oțel < 900 N/mm ²	recomandat	15 m/min	P
Oțel < 1100 N/mm ²	recomandat	6 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	recomandat	6 m/min	M
CuZn	indicat în anumite condiții	15 m/min	N
Uni	recomandat		
Ulei	recomandat		
Umiditate maximă	recomandat		

