


Freză la 90° MECH11, Coadă Weldon, Ø D / Zef: 40/4mm

Date comandă

Numărul de comandă	227453 40/4
GTIN	4960664526345
Clasa articolului	250

Descriere
Execuție:

Plăcuțe amovibile crestate pentru forțe de tăiere și vibrații reduse. Prin comparație, sunt posibile lățimi de așchiere mari a_e la aceeași adâncime de tăiere a_p . Productivitate ridicată chiar și la mașini cu randament scăzut.

Descriere tehnică

Șurub pentru plăcuțe amovibile	229708 (T8; 1,2 Nm)
Adâncime maximă de așchiere $a_{p,max}$	55 mm
Ø tăişului D_c	40 mm
Lungimea totală L_{ges}	126 mm
Cod ISO Plăcuță amovibilă	BDMT 11T308
Plăcuță amovibilă compatibilă	BDMT 11T308
Lungime activă L_1	64 mm
Ø cozii D_s h6	32 mm
Număr efectiv de tăişuri Z_{ef}	4
Număr plăcuțe amovibile	24
Tip de coadă	Coadă Weldon
Unghi de reglare κ	90 grad
Utilizarea frezei	Frezare pe colț

Răcire interioară	da
Tip produs	Freză

Accesorii

Șurub de strângere	229708
--------------------	--------