



## HOLEX Pro FormTarozi de mașină-formare prin rulare, cu canale de ungere 6GX, TiN, M: M8



### Date comandă

Numărul de comandă	139195 M8
GTIN	4069515003629
Clasa articolului	12I

### Descriere

#### Execuție:

**DIN 2174** ( $\approx$  DIN 371  $\leq$  M10;  $\approx$  DIN 376  $\geq$  M12). **Cu canale de ungere; efect optim de ungere și pentru filete mai adânci.**

**Clasa de toleranță:** ISO 3X/6GX = **supradimensionare 0,02– 0,04 mm.**

**HOLEX Pro Form:** Tarod de mașină (formare prin rulare), de înaltă performanță pentru utilizarea pe un **spectru larg de materiale.**

- **Tăiș HSS-E-PM, pentru o rezistență maximă la uzură.**
- **Strat optimizat HIPIMS TiN de ultimă generație.**

#### Aplicație:

Pentru piesele prevăzute cu **strat de protecție galvanică**, sau care se contractă ușor prin călire.

### Descriere tehnică

Ø găurii de centrare cu valoare orientativă	7,45 mm
Serie	Pro Form
Clasa de toleranță	ISO 3X 6GX
Ø cozii D <sub>s</sub>	8 mm
Pătrat coadă □	6,2 mm
Ø Filet	8 mm
Adâncimea filetului	24 mm
Dimensiunea filetului	M8
Lungimea totală L	90 mm

## Fișă de date

Pas filet	1,25 mm
Număr de dinți Z	5
Număr caneluri de pretensionare	5
Strat de acoperire	TiN
Tip de filet	M
Unghi al flancurilor	60 grad
Materialul sculei	HSS E PM
Standard	DIN 2174
Normă pentru filet	DIN 13
Forma conului de atac	C
Coadă tip	Coadă cilindrică cu h9
Răcire interioară	nu
Utilizare la tipul de găurire	Până la 3xD la gaură străpunsă
Utilizare la tipul de găurire	până la 3xD la gaură înfundată
Direcție de tăiere	pe dreapta
Inel colorat	galben
Tip produs	Tarod fără spirală

### Date utilizator

	Se recomandă pentru	V <sub>c</sub>	Cod ISO
Alu Termo Pl	recomandat	20 m/min	N
Aluminiu (cu așchii scurte)	indicat în anumite condiții	20 m/min	N
Oțel < 500 N/mm <sup>2</sup>	recomandat	27 m/min	P
Oțel < 750 N/mm <sup>2</sup>	recomandat	25 m/min	P
Oțel < 900 N/mm <sup>2</sup>	recomandat	25 m/min	P
Oțel < 1100 N/mm <sup>2</sup>	recomandat	10 m/min	P
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	recomandat	8 m/min	M
CuZn	indicat în anumite condiții	20 m/min	N

## Fișă de date

Uni	recomandat
Ulei	recomandat
Umiditate maximă	recomandat