


Garant**SDHT 0903 AEFN acoperit cu strat diamantat, HB7810, Tip: ALU****Date comandă**

Numărul de comandă	214481 ALU
GTIN	4045197555731
Clasa articolului	21B

Descriere**Execuție:**

- **Plăcuțe amovibile recomandate pentru o viteză mai mare de tăiere și avansuri mai mari.**
- **Sinterizate cu mare precizie și rectificat pentru obținerea unor suprafețe de cea mai bună calitate.**
- **Structură cu granulație submicronică pentru tenacitate și rezistență ridicată la uzură.**

Notă:

Valori de referință pentru $a_e = 0,5 \dots 1 \times D / a_{p_{max}} = 3 \text{ mm}$.

Avans f_z per dinte: 0,19 mm

Descriere tehnică

Avans f_z per dinte	0,19 mm
Tip	ALU
Cod ISO Plăcuță amovibilă	SDHT 0903 AEFN
Categorie	HB7810
Materialul sculei	Carbura

Numărul de schimbări / tășuri	4
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru frezare

Date utilizator

	Se recomandă pentru	V _c	Cod ISO
Alu Termo PI	recomandat	1500 m/min	N
Aluminiu (cu așchii scurte)	recomandat	1300 m/min	N
Alu > 10% Si	recomandat	680 m/min	N
Grafit, GRP, CRP	recomandat		
Umiditate maximă	recomandat		
Uscat	indicat în anumite condiții		