

**BDGT 11T302 FR-JA, GW25, Tip: ALU****Date comandă**

| | |
|--------------------|---------------|
| Numărul de comandă | 227325 ALU |
| GTIN | 4960664457847 |
| Clasa articolului | 25A |

Descriere**Notă:**

Valori de referință pentru $a_e = 0,3 \times D$. Unghi exact de 90° până la $a_p = 5,5$ mm.

Rază la colț: 0,2 mm

Avans f_z per dinte: 0,05 – 0,33 mm

Descriere tehnică

| | |
|---------------------------|----------------------------------|
| Avans f_z per dinte | 0,05 – 0,33 mm |
| Tip | ALU |
| Rază la colț | 0,2 mm |
| Cod ISO Plăcuță amovibilă | BDGT 11T302 FR-JA |
| Categorie | GW25 |
| Materialul sculei | Carbura |
| Tip produs | Plăcuță amovibilă pentru frezare |

Date utilizator

| | Se recomandă pentru | V_c | Cod ISO |
|-----------------------------|-----------------------------|----------------------|----------------|
| Alu Termo Pl | recomandat | 700 m/min | N |
| Aluminiu (cu așchii scurte) | recomandat | 500 m/min | N |
| Alu > 10% Si | recomandat | 250 m/min | N |
| Umiditate maximă | indicat în anumite condiții | | |
| Umiditate minimă | indicat în anumite condiții | | |
| Uscat | recomandat | | |
| Aer | recomandat | | |