



Freză la 90° MEC11T, Coadă cilindrică, Ø D / număr de dinți Z: 40/5Lmm



Date comandă

Numărul de comandă	227300 40/5L
GTIN	4960664396153
Clasa articolului	250

Descriere

Descriere:

Scule tip MEC11T cu stabilitate ridicată datorită numărului redus de tășuri comparativ cu MECX. Astfel este posibil un avans ridicat per dinte.

Descriere tehnică

Ø tăişului D_c	40 mm
Ø cozii D_s h6	32 mm
Adâncime maximă de aşchiere $a_{p\max}$	10 mm
Plăcuță amovibilă compatibilă	BD.. 11T3
Şurub pentru plăcuțe amovibile	229708 (T8; 1,2 Nm)
Lungimea totală L_{ges}	150 mm
Lungime activă L_1	50 mm
Număr de dinți Z	5
Lungime de aşezare cu înclinație α_{max}	33 mm
Frezare circulară a găurii Ø D_{max}	78 mm
Frezare circulară a găurii Ø D_{min}	74 mm
Unghi de aşezare cu înclinație α_{max}	0,35 grad
Ø D_3	34 mm

Tip de coadă	Coadă cilindrică
Unghi de reglare κ	90 grad
Utilizarea frezei	Frezare pe colț
Utilizarea frezei	Prelucrare înclinată
Utilizarea frezei	Frezare circulară
Răcire interioară	da
Tip produs	Freză

Accesorii

Șurub de strângere	229708
--------------------	--------