



Freză la 90° MEC11T, Coadă Weldon, Ø D / număr de dinți Z: 16/2Lmm



Date comandă

| | |
|--------------------|---------------|
| Numărul de comandă | 227305 16/2L |
| GTIN | 4960664406500 |
| Clasa articolului | 250 |

Descriere

Descriere:

Scule tip MEC11T cu stabilitate ridicată datorită numărului redus de tășuri comparativ cu MECX. Astfel este posibil un avans ridicat per dinte.

Descriere tehnică

| | |
|--|---------------------|
| Adâncime maximă de așchiere $a_{p\max}$ | 10 mm |
| Ø cozii D_s h6 | 12 mm |
| Ø tăişului D_c | 16 mm |
| Şurub pentru plăcuțe amovibile | 229708 (T8; 1,2 Nm) |
| Lungimea totală L_{ges} | 68 mm |
| Plăcuță amovibilă compatibilă | BD.. 11T3 |
| Lungime activă L_1 | 23 mm |
| Număr de dinți Z | 2 |
| Lungime de aşezare cu înclinație α_{\max} | 9 mm |
| Frezare circulară a găurii Ø D_{\max} | 30 mm |
| Frezare circulară a găurii Ø D_{\min} | 26 mm |
| Unghi de aşezare cu înclinație α_{\max} | 1,27 grad |
| Ø D_3 | 10 mm |

| | |
|--------------------|----------------------|
| Tip de coadă | Coadă Weldon |
| Unghi de reglare κ | 90 grad |
| Utilizarea frezei | Frezare pe colț |
| Utilizarea frezei | Prelucrare înclinată |
| Utilizarea frezei | Frezare circulară |
| Răcire interioară | da |
| Tip produs | Freză |

Accesorii

| | |
|--------------------|--------|
| Șurub de strângere | 229708 |
|--------------------|--------|