


CNMG 120404, Categorie: SP4019

Date comandă

Numărul de comandă	250182 SP4019
GTIN	2050001938121
Clasa articolului	28A

Descriere

CNMG 120404 SP4019 Categorie: SP4019

Sfărâmător de așchii: 3J

Adâncime de tăiere a_p : 1 - 4 mm

Avans f : 0,15 - 0,4 mm/rot

Viteză de așchiere v_c Aplicație principală: 120 - 300 m/min

Viteză de așchiere v_c Aplicație secundară: 40 - 110 m/min

Descriere tehnică

Adâncime de tăiere a_p	1 - 4 mm
Sfărâmător de așchii	3J
Aplicație secundară	S
Condiție de tăiere	continuu
Avans f	0,15 - 0,4 mm/rot
Rază la colț	0,4 mm
Viteză de așchiere v_c Aplicație secundară	40 - 110 m/min

Aplicația principală	M
Viteză de așchiere v_c Aplicație principală	120 - 300 m/min
Categorie	SP4019
Codificare finisare / degroșare	Degroșare-finisare
Materialul sculei	Carbură
Cod ISO Plăcuță amovibilă	CNMG 120404
Numărul de schimbări / tășuri	4
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire